



Données générales

| | |
|---------------------------|--|
| Article No. | 34317388 |
| Kod | XERADEX L40/175/SB-SX48/KF50/HV |
| Product EAN | 4008597173882 |
| Box quantity (pcs.) | 1 |
| EAN Box | 4008597473883 |
| Gross weight of box in kg | 2.612 |
| Length of box in m | 0.35 |
| Width of box in m | 0.33 |
| Height of box in m | 0.57 |
| Poids du produit | 501 g |
| Product status | ● Aktywne |

Les paramètres électriques

| | |
|--|--------|
| Puissance | 20.0 W |
| Puissance max sans refroidissement actif | 20.0 W |

Les paramètres d'éclairage

| | |
|------------------------|------|
| type de rayonnement UV | UV-C |
|------------------------|------|

Durée de vie

| | |
|---|--------|
| Durée de vie L70 sans refroidissement actif | 2500 h |
|---|--------|

Spécification

XERADEX lampe spéciale excimer (UV)

XERADEX L40/175/SB-SX48/KF50/HV

Radium

| | |
|---------------------------------|--------|
| diamètre | 40 mm |
| Longueur de rayonnement (verre) | 175 mm |

Spécification

| | |
|----------------|---------------------|
| forme de lampe | tube à socle unique |
| Ausführung | claire |
| culot | autre |

Notices explicatives pour fonctionnement

| | |
|-------------------------------------|----------|
| Générer de l'ozone | Tak |
| convient pour désinfection de l'air | Tak |
| convient pour désinfection de l'eau | Tak |
| Accessoires assortis | 52312907 |

Notices explicatives

Lampe excimère au xénon (UV-C), fonctionnant uniquement dans des boîtiers étanches et avec ballast d'origine. Assurer une bonne ventilation (ozone!).

Please, refer to www.radium.de/recycling for notes on disposal of burned-out lamps as well as lamp breakage.

The field 'info about service life' contains the frame conditions according to standards based on which the specific service life has been determined. So, for example, "12B50, 50Hz" means that the mean service life (B50) has been determined with a 12h switching cycle at mains (frequency 50Hz), "3B50, HF" is based on a 3h switching cycle at electronic control gear (high frequency).

General notes

Les données techniques de construction correspondent à DIN et IEC. Le fabricant décline toute responsabilité pour des dommages corporels et matériels dus à une utilisation incorrecte. Les valeurs d'exploitation et les dimensions sont aux tolérances habituelles. A l'exception des modèles portant une identification spéciale, les lampes à incandescence sont destinées aux réseaux d'alimentation électrique de 230V. Les modèles non cités également avec culots et tensions différents sur demande. La vente et la livraison se font aux conditions de livraison et de paiement de Radium en vigueur à la conclusion du contrat. Les unités à envoyer sont économiques pour l'achat et la logistique, dans la mesure du possible veuillez commander des quantités qui répondent à cette attente. Nous facturons un supplément de 10 % pour les commandes de très petites quantités (fractions), qui par type de lampe, sont en dessous de chaque unité d'envoi. Tous changements concernant l'emballage ou le produit sont interdits car ils portent atteinte aux droits de la marque Radium. De plus, les qualités techniques du produit pourraient changer à son désavantage voire mener à sa destruction. Pour ces dommages, Radium décline toute responsabilité.

® = Marque déposée

Sous réserve de modifications techniques, erreurs et de délais de livraison.

Safety instructions

Les lampes XERADEX génèrent des rayons UV extrêmement intenses, ce qui est très fortement absorbé par l'oxygène. Cela crée de l'ozone. Pour cette raison, pendant le fonctionnement pour une ventilation adéquate vous inquiétez pas. Les lampes elles-mêmes ne peuvent être utilisées que dans des boîtiers étanches. Les projecteurs XERADEX sont alimentés en haute tension et ne sont approuvés que pour les ballasts BDB d'origine spécialement développés à cet effet. Attention: ne jamais utiliser un autre appareil! L'installation, l'installation, le remplacement et l'utilisation ne doivent être effectués que par du personnel qualifié.

All technical data without guarantee.